

Garant
CNMG 120412, Rūšis: HB7035-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm

 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,

Kietlydinys	HB7035-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui