

Garant
CNMM 160616, Rūšis: HB7035-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160616 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
 Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SR
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm

Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui