

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 2.3/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.3/16-16
GTIN	4062406052201
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 55,563 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 54,1 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio Ø	55,563 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio gylis	83,34 mm
Kiaurymės Ø	54,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6

Drožlių griovelių skaičius	6
Bendras ilgis L	140 mm
Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	2.3/16-16 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius