

**Garant****TCMT 16T304, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui