

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 3.1/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 3.1/4-10
GTIN	4062406052744
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 82,55 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 80,25 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	39 mm
Ašmenys	HSS
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio Ø	82,55 mm
Sriegio gylis	123,83 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Kiaurymės Ø	80,25 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3.1/4-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius