

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 4.3/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 4.3/4-10
GTIN	4062406053222
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 120,65 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 118,35 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Kiaurymės Ø	118,35 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio gylis	180,975 mm
Sriegio Ø	120,65 mm
Drožlių griovelių skaičius	12

Vijų skaičius colyje	10
Bendras ilgis L	180 mm
Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	4.3/4-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius