



## Preciziškas kampų lenkimo aparatas su priedais, Maksimalus detalės aukštis: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	823600 100
GTIN	2050001933072
Produktų klasė	86K

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvas naudoti, našus lenkimo aparatas tiksliai pagal matmenis iki 180° lenkia apvalius, plokščius, aukštabriaunius ir kitokius profilius. Saugus ir tvirtas profilių užspaudimas. Tikslus lenkimas dėl preciziško lenkimo ir užspaudimo įrenginio. Integruotais **kampų ir ilgių ribotuvais galima greitai dirbti**, užtikrinant tikslius lenkimo rezultatus. Greitai dirbti ir su masyviais profiliiais galima naudojant diską su **adatinio guoliu** (dyd. 60 ir 100).

#### Paskirtis:

Patogus šaltas ir karštas lenkimas pagal matmenis (lenkimo kampas 0 – 180°), tiek aštriabriauniu lenkimo kraštu, tiek įvairiausiu lenkimo spinduliu.

#### Tinka:

Darbastalis

#### Tiekimo sudėtis:

1 lenkimo plokštė (r = 2 mm), 90° Nr. 823603 dyd. 2, 1 kampo ribotuvas, 1 ilgio ribotuvas, 1 svirtis.

#### Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823601–823604.

### Techninis aprašymas

maksimalus detalės aukštis	100 mm
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šaltą), kurio Ø	18 mm
Gylis	240 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šaltą)	100×7 / 18×18 mm

Svoris	43,9 kg
Aukštis	205 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą)	100×10 / 22×22 mm
Plotis	465 mm
Produkto rūšis	Lankstytuvas

## Priedai

Papildomas gnybtas	823604
Lenktuvas Spindulys 15	823603 15
Lenktuvas Spindulys 10	823603 10
Lenktuvas Spindulys 5	823603 5
Lenktuvas Spindulys 2	823603 2