

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.12-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.12-40
GTIN	4062406050153
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	4,9 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm
Vijų skaičius colyje	40

Sriegio gylis	13,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	5,486 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	12-40 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius