



## Aktyvus įrankis, radialinis, OT plokštelė, VX3, Tipas: 30-VX3-LIK



### Užsakymo data

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Užsakymo numeris | 319959 30-VX3-LIK |
| GTIN             | 4045197877260     |
| Produktų klasė   | 31W               |

### Aprašas

#### Aprašymas:

OT plokštelė

Naudojama ant **radialinės revolverinės galvutės**. Kairinis, t. y. apdirbama pagrindinio suklio kryptimi. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų, patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

#### Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

#### Tinkamas :

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

#### Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvorėi: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

**Priedai:**

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

**Pastaba:**

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**

VDI dydis: 30

Įrankio užspaudimas: Varia VX3

$l_1$ : 134 mm

$b_1$ : 69,5 mm

$b_2$ : 59,5 mm

$h_1$ : 68 mm

x: 100 mm

Aušinimas: vidin.

## Techninis aprašymas

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Aušinimas           | vidin.    |
| x                   | 100 mm    |
| $l_1$               | 134 mm    |
| $h_1$               | 68 mm     |
| $b_2$               | 59,5 mm   |
| $b_1$               | 69,5 mm   |
| Laikiklis           | VX3       |
| VDI dydis           | 30        |
| Įrankio užspaudimas | Varia VX3 |

**Priedai**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 6 mm  | 319823 6  |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 10 mm | 319823 10 |

|  |           |
|--|-----------|
| Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 27 mm | 319835 27 |
| Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 16 mm | 319835 16 |
| ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 25 ER  | 319802 25 |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 25 mm                | 319823 25 |
| ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 32 ER  | 319802 32 |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 16 mm                | 319823 16 |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 12 mm                | 319823 12 |
| ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 16 ER  | 319802 16 |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 8 mm                 | 319823 8  |
| Įdėklas VARIA VX3 UžveržimoØ D1 20 mm                | 319823 20 |
| Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX3 Virbo Ø d1 22 mm | 319835 22 |
| ER cangių įdėklas VARIA VX3 skirta ER cangėms 20 ER  | 319802 20 |