



## Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 10/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	5,1 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Bendras ilgis $L_{viso}$	80 mm
Koto $\varnothing D_s$ , h6	10 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,25 laipsniai
$\varnothing D_3$	6 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza