

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 4.1/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 4.1/4-12
GTIN	4062406053093
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 107,95 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 105,9 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	105,9 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio gylis	161,925 mm
Sriegio Ø	107,95 mm

Sriegio žingsnis	2,11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.1/4-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius