



Greitaeigė freza MFH micro, Weldon kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 10/2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221942 10/2 |
| GTIN | 4960664778416 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 2,25 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 5,1 mm |
| Koto $\emptyset D_s$ h6 | 10 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p\max}$ | 0,5 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 60 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\min}$ | 16 mm |
| $\emptyset D_3$ | 6 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 20 mm |
| Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$ | 10 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 18 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |