


**Greitaeigė freza MFH micro, su sriegiu,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 8/1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Produktų klasė	250

**Aprašymas**
**Modelis:**

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

**Techninis aprašymas**

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	3,1 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229722 (6IP, 0,6Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,69 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	12 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	17 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LPGT 0102..
Tvirtinimo sriegis M	M6

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza