



Greitaeigė freza MFH micro, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 10/2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221943 10/2 |
| GTIN | 4960664806706 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| $\varnothing D_1$ h6 | 6,5 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 16 mm |
| $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$ | 0,5 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 17 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 2,25 laipsniai |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 5,1 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M6 |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|--|--------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$ | 18 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |