

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.1/2-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 3.1/2-12
GTIN	4062406055080
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 88,9 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 86,9 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio gylis	133,35 mm
Sriegio žingsnis	2,11 mm
Vijų skaičius colyje	12
Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	88,9 mm
Kiaurymės Ø	86,9 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.1/2-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius