

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.7/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 3.7/8-8
GTIN	4062406055240
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 98,425 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 95,4 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Kiaurymės Ø	95,4 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Koto Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Sriegio Ø	98,425 mm

Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio gylis	147,64 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.7/8-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius