

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3.3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 3.3/4-16
GTIN	4062406056292
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 93,75 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	10
Koto Ø D _s	56 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio gylis	142,88 mm
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Vijų skaičius colyje	16

Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio Ø	95,25 mm
Kiaurymės Ø	93,75 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	3.3/4-16 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius