

Garant**VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 142°, be dangos, Ø DC h6: 8mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	121068 8
GTIN	4045197647788
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:**Savaime susicentruojantis, nes 1 pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą.****Paskirtis:**Viršūnės kampas **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Pastūma turi būti f = 0,015 mm/aps.!

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,015 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	10 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		