

Garant**GPCT S50104, Rūšis: HB7035****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Produktų klasė	211

Aprašymas

GPCT S50104 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm
Papildomas naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	60 - 150 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 150 m/min
Kietlydinys	HB7035
Drožlialaužis	SF
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GPCT S50104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui