

Garant**GPCT S50104, Rūšis: HB7410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Produktų klasė	211

Aprašymas

GPCT S50104 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7410
Ašmenys	HM

Drožlialaužis	TIS
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GPCT S50104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui