

Garant**GPCT S50102, Rūšis: HB7035**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268560 HB7035 |
| GTIN | 4062406057497 |
| Produktų klasė | 211 |

Aprašymas

GPCT S50102 HB7035 Kietlydinys: HB7035

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 150 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 60 - 150 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Kietlydinys | HB7035 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūs apdirbimas |
| Pastūma f | 0,03 - 0,25 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 150 m/min |
| Papildomas naudojimas | K |

| | |
|---|---------------------------------|
| Drožlialaužis | SF |
| Ašmenys | HM |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui | 60 - 150 m/min |
| Danga | TiN |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | GPCT S50102 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |