

Garant**GCCT 060202, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Produktų klasė	211

Aprašymas

GCCT 060202 HU7310 Kietlydinys: HU7310

Drožlialaužis: AF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,6 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	AF
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	HU7310

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui