

Garant**GCCT 060202, Rūšis: HB7410**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Produktų klasė	211

Aprašymas

GCCT 060202 HB7410 Kietlydinys: HB7410

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mmPastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm
Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7410

Pagrindinis naudojimas	Ti
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Danga	TiN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui