

Garant
GCCT 060204, Rūšis: HB7125-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Produktų klasė	21I

Aprašymas

GCCT 060204 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,35 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,23 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 140 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,23 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7125-1
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,35 mm

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	GCCT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui