

Garant

Frezavimo galvutė 43° Octo, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

43° frezavimo galvutė su keičiamomis 8 pjovimo briaunų plokštelėmis.

Paskirtis:

Teigiama briaunų geometrija užtikrina labai gerą apdirbamo paviršiaus kokybę. Minkštai pjaunanti frezavimo galvutė.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **8 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max} = 2,2 \text{ mm}$: (**Z = 8**),

$a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$: (**Z = 7**).

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
-------------------------------------	-----------------------

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	134 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	OF.. 050405
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Reguliuojamas kampas κ	43 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	43 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP