

Garant

Frezavimo galvutė 43° Octo, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213300 100/7
GTIN	4045197702036
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

43° frezavimo galvutė su keičiamomis 8 pjovimo briaunų plokštelėmis.

Paskirtis:

Teigiama briaunų geometrija užtikrina labai gerą apdirbamo paviršiaus kokybę. Minkštai pjaunanti frezavimo galvutė.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **8 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max} = 2,2 \text{ mm}$: (**Z = 8**),

$a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$: (**Z = 7**).

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D_{\max} .	109 mm
------------------------------------	--------

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	OF.. 050405
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Reguliuojamas kampas κ	43 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	43 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8