




Glotniojo valcavimo įrankiai EG14 universal., Koto tvirtinimo tipas: S25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291510 S25
GTIN	4060491000091
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): nuo 50 mm

Pastaba:

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).

- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**
- **Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.**

Techninis aprašymas

Rulono Ø	14 mm
Koto keturbriaunis	25×25 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	103,6 mm
maksimali valco jėga	8 kN
Koto tvirtinimo tipas	S25
Iškyšos ilgis L _A	132 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai