




Glotniojo valcavimo įrankiai EG45-40M universal., Koto tvirtinimo tipas: VDI40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): nuo 35 mm

Rekomendacija:

Išorinių sferinių ir galinių paviršių apdirbimui.

Pastaba:

• Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

• Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Ritinėlio spindulys = 2,5 mm. Galima apdirbti ruošinius, kurių spindulys nuo 4 iki 12 mm.

Techninis aprašymas

maksimali valco jėga	4 kN
Rulono Ø	40 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	69 mm
Koto tvirtinimo tipas	VDI40
Iškyšos ilgis L _A	129 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai