

**Garant**

**Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
125/10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Aprašymas:**

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.  
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.  
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.  
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	2,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Serija	Hi5
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 10T5..

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	105,85 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP

674252 20IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm

211750 5,7