

Garant

**Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
100/8mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Produktų klasė	210

Aprašymas

Aprašymas:

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Tinkamos keičiamos plokštelės	POMX 10T5..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,2 mm

Ø D ₃	80,78 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Serija	Hi5
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7