

**Garant****CNMG 09T304, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPastūma  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7210-1
Drožlialaužis	GM
Pastūma $f$	0,3 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui