


Garant**CNMG 160612, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160612 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: Ketus

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	Ketus
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui