

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys užvartoms nuimti Mikro abrazyvinis 1,1 mm, SiC 120,
Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 250X60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

570520 250X60

GTIN

4017359258835

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištinu grioveliu 13×7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.

Banguoti, labai tvirti **nailoniniai šlifavimo šeriai**.

Paskirtis:

Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.

Lankstūs šlifavimo šeriai tolygiam užvartų nuėmimui ir kraštų suapvalinimui bei paviršių apdirbimui.

Pastaba:

Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.

Techninis aprašymasŠepečio Ø D₁

250 mm

maksimalus sūkių skaičius

3600 min⁻¹

Šepečio plotis	58 mm
Ilgis H ₁	50 mm
Šerių medžiaga	Dengta silicio karbitu
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šerių storis	1,1 mm
pavaros mechanizmas	Užvartų nuėmimo staklės
Produkto rūšis	Apvalus šepetys