


Garant**SNMG 190616, Rūšis: HB7210-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190616 HB7210-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7210-1
Drožlialaužis: Ketus
Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mm
Pastūma f : 0,32 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,32 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Kietlydinys	HB7210-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	Ketus

Kampo spindulys	1,6 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui