

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7210-1 Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 6,5 mmPastūma f : 0,3 - 0,7 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,3 - 0,7 mm/aps,
Kietlydinys	HB7210-1
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 6,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GM
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	K
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui