

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Kietlydinys	HB7210-1
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Drožlialaužis	GM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Danga	TiCN

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui