


CNMG 190612, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 190612 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Drožlialaužis	PH
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui