

**CNMM 190612, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 190612 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	PX
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui