

**DNMG 150608, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DNMG 150608 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	PH
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui