


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 120, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 50X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	12 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	50 mm
Grūdėtumas	120
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys