

**TNMG 160408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui