

**VNMG 160404, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA025P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui