


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 120, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574440 70X10

GTIN

4017359138304

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius

4000 min⁻¹Ilgis H₁

20 mm

Šepečio Ø D₁

70 mm

Grūdėtumas

120

maksimalus sūkių skaičius

15000 min⁻¹

Koto Ø D _s	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys