

**VNMG 160408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	PQ
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui