



**CNMG 120408, Rūšis: PR015S**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120408 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Drožlialaužis	MQ
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PR015S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui