

**CNMG 120404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	MU
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR005S

Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui