



Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725351 180
GTIN	4045197888082
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	nušlifluotas

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės