

**CNMG 120408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	PR015S
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožialaužis	MU
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui