

**DNMG 150608, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min

Kietlydinys	PR015S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	MQ
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui