


DNMG 150604, Rūšis: PR005S

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250796 PR005S |
| GTIN | 4960664836598 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

DNMG 150604 PR005S Kietlydinys: PR005S
 Drožlialaužis: MU
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,15 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Pagrindinis naudojimas | S |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 30 - 90 m/min |
| Drožlialaužis | MU |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,05 - 0,15 mm/aps, |
| Kietlydinys | PR005S |
| Ašmenys | HM |
| Danga | Megacoat Hard |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |